

Alle Artikel dieser Broschüre können Sie im Internet unter www.go2a.de bestellen.


Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728

Bestellung per Fax: +49 (30) 92094610

E-Mail: info@go2a.de



Das Rubbermaid HYGEN™ MIKROFASER-REINIGUNGSSYSTEM



**INTELLIGENTERE REINIGUNG
FÜR IHRE GESUNDHEIT**

Alle Artikel dieser Broschüre können Sie im Internet unter www.go2a.de bestellen.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728

Bestellung per Fax: +49 (30) 92094610

E-Mail: info@go2a.de



Das Rubbermaid HYGEN™

Bewährte Leistung

FÜR EINE GESUNDE, SICHERE UMGEBUNG

- Hoch entwickelte Mikrofaser-Textilien entfernen nachweislich Mikroorganismen¹
- Reduzieren Kreuzkontaminationen*
- Hält bis zu 500 Waschgänge aus
- Zum Patent angemeldet

Komplettsystem

FÜR PRODUKTIVITÄTS- UND WERTSTEIGERUNG

- Bis zu 95 % geringerer Chemikalienverbrauch als bei herkömmlichen Moppsystemen
- Bis zu 90 % geringerer Wasserverbrauch als bei herkömmlichen Moppsystemen
- Reinigt Böden dreimal schneller als herkömmliche Kentucky-Mopps²
- Reduziert nachweislich die körperliche Belastung
- Einzigartige, innovative Werkzeuge zur Maximierung der Produktivität
- Gewohnte Rubbermaid-Haltbarkeit

Schulung & Beratung

FÜR OPTIMALE ERGEBNISSE

- Spezielles Rubbermaid HYGEN™ Schulungsteam
- Ausführliche Anleitungen für bewährte Reinigungsverfahren
- Umfassende Einführung und Schulung zu allen Themen vor Ort
- Fortlaufende Beratung

ENTFERNT NACHWEISLICH ÜBER

96,8%

der Mikroorganismen

(zum Vergleich: nur 67 % mit Standard-Kentucky-Mopps)¹

¹ Getestet durch ein unabhängiges Labor -
Entfernungsgrad von über 96,8 %
für Mikroorganismen (Staph. Aureus)
Reinigungsmittel mit Standard-Kentucky-Mopp - 67,8 %
QUat Reiniger mit Mikrofaser-Mopp - 95,3 %
QUat-Reinigungsmittel mit Standard-Kentucky-Mopp - 94,8 %
William a. rutala, Ph.d. m.P.H., ed., disinfection, sterilization, and
antiseptics: Principles, Practices, Current issues, and new research.
(Washington, DC: Association for Professionals in Infection Control and
Epidemiology, Inc.), 99-101. © 2007 von der Association for Professionals in
Infection Control and Epidemiology, Inc.

² The Cleaning times Calculator. (Lincolnwood, IL:
International Sanitary Supply Association, Inc.) Alle Rechte vorbehalten 2003.

* Bei Verwendung von farbcodierten Produkten für verschiedene
Bereiche oder Aufgaben.

** Basierend auf internen Vergleichstests mit RCP Nr. 24
Web Foot® Vorgeschrumpfte Kentucky-Mopp.

*** Based on Internal Testing.

Alle Artikel dieser Broschüre können Sie im Internet unter www.go2a.de bestellen.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728

Bestellung per Fax: +49 (30) 92094610

E-Mail: info@go2a.de



BLEICHMITTEL-

resistent

in heißem und kaltem Wasser

Zertifizierte Einhaltung der CDC (Centers for Disease Control) Waschanforderungen für Heiß- und Kaltwasser

GESCHÜTZTE ZICKZACK-GEWEBESTRUKTUR

17%

mehr Mikrofasern in jedem Mopp

(Zum Patent angemeldet)

REINIGT BÖDEN

45%

besser als Kentucky-Mopps**

25%

besser als herkömmliche Mikrofaser-Flachmopps



Das Rubbermaid HYGEN™ System bietet innovative Lösungen und eine nachweislich bessere Leistung zur Wahrung von gesunden, sicheren Umgebungen



Alle Artikel dieser Broschüre können Sie im Internet unter www.go2a.de bestellen.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728

Bestellung per Fax: +49 (30) 92094610

E-Mail: info@go2a.de



ENTFERNT
NACHWEISLICH ÜBER

96,8%

der Mikroorganismen

(zum Vergleich: nur 67 % mit
Standard-Kentucky-Mopps!)

SPEZIELLE REINIGUNGSSYSTEME

Die Rubbermaid HYGEN™ Mopps mit hoher Aufnahmefähigkeit bieten eine hohe Flüssigkeitsabgabe und -aufnahme in Bereichen, in denen eine intensive Nassreinigung erforderlich ist (z. B. OP-Säle).



FARBODIERTES SYSTEM

Alle HYGEN™ Mikrofaser-Feuchtwischmopps sind mit farbig gekennzeichneten Bändern ausgestattet. Sie tragen zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen bei. Die Bänder ermöglichen eine schnelle Identifizierung nach Anwendungszweck oder Bereich, indem eine Farbe einem bestimmten Bereich oder Verwendungszweck zugeordnet wird.

Q477 FEUCHTWISCH- MOPP

Ideal für die allgemeine
Reinigung.

Q470 FEUCHT- WISCHMOPP MIT SCHRUBBER

Unterseite mit kratz-
festem Schrubber-Pad
zum Entfernen hart-
näckiger Flecken und
Absatzspuren.

Q471 MOPP MIT HOHER SAUG- FÄHIGKEIT

Nimmt dank ultra-
starker Absorption
0,7 l Flüssigkeit auf.



Testsieger

Das einzige
Mikrofasersystem mit
der Note „Hervorragend“ *

REINIGT BÖDEN

45%

besser als
Kentucky-Mopps**

**10 bis
25%**

besser als
herkömmliche
Mikrofaser-
Flachmopps



Erhältlich in
40 cm Breite.

Alle Artikel dieser Broschüre können Sie im Internet unter www.go2a.de bestellen.


Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728
Bestellung per Fax: +49 (30) 92094610

E-Mail: info@go2a.de



Nass- oder Feuchtwischen

BESTE Reinigungsleistung Nach 200 Waschgängen



* Basierend auf Tests eines unabhängigen Labors mit 25 der bekanntesten Mikrofaser-Mopps auf dem Markt.

WASCHBAR BEI BIS ZU

90°C

für eine
bleichmittelfreie
Wäsche***

HÄLT BIS ZU

500

Waschgänge***

(bis zu 200 mit Bleichmittel)



Q474 SCHRUBBER-MOPP
Vertikale Schrubberstreifen gelangen in Vertiefungen zur Reinigung von Fliesenfugen und zur Entfernung klebriger Flecken und eingetrockneter Speisen.

VERRINGERT DEN
CHEMIKALIENVERBRAUCH UM
BIS ZU

95%

gegenüber
herkömmlichen Mopps



BLEICHMITTELRESISTENT STRAPAZIERFÄHIG

Die Mikrofaser-Textilien von Rubbermaid Commercial Products sind bleichmittelresistent, halten nachweislich länger und bieten eine höhere Reinigungseffizienz als nicht bleichmittelresistente Textilien.

■ Die bleichmittelresistente Mikrofaser von Rubbermaid ist selbst für aggressive Reinigungsmittel mit hohem pH-Gehalt geeignet.

■ Bleichmittel sterilisieren Textilien bei einer Wäsche unter 60°C (vom CDC vorgeschriebene Mindesttemperatur bei Nichtverwendung von Bleichmittel).

■ Bleichmittellösung (auf Hypochloritbasis) ist das einzige vom CDC anerkannte Desinfiziermittel für die Reinigung von mit Clostridium difficile oder Creutzfeldt-Jakob belasteten medizinischen Bereichen²

² Sehulster I.m. et al. Richtlinien für die Infektionskontrolle in Einrichtungen des Gesundheitswesens. Empfehlungen des CdC und des Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC). (Chicago, IL: American Society for Healthcare Engineering/ American Hospital Association, 2004), 84–85, 87.



Alle Artikel dieser Broschüre können Sie im Internet unter www.go2a.de bestellen.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728
Bestellung per Fax: +49 (30) 92094610

E-Mail: info@go2a.de



Intelligentere Reinigung

Rubbermaid PULSE™

Reinigen Sie mehr Fläche in weniger Zeit mit Rubbermaid PULSE™. Branchenführende Mikrofaser, integrierter Flüssigkeitsbehälter und vom Anwender regelbare Lösungsmittelabgabe bedeuten eine effizientere Reinigung und geringere Arbeitskosten.

REINIGT BIS ZU

930 m²
Fläche*

QUICK-CONNECT-MECHANISMUS
40 cm Schnappverbindungsrahmen enthalten.

Q969 RUBBERMAID PULSE™ BODENREINIGUNGS-KIT

Enthält:
Druckknopf mit Flüssigkeitstank
und einen 40 cm Mikrofaser-
Schnappverbindungsrahmen.



FLÜSSIGKEITSABGABE NACH BEDARF
Drücken Sie auf den Druckknopf, um die Reinigungslösung dreistrahlig hinter dem Mopp auszugeben (für eine umweltfreundlichere Reinigung nicht zerstäubend).



GROSSE EINFÜLLÖFFNUNG
Der Tank ist mit einer großen Öffnung für einfaches manuelles Nachfüllen ausgestattet.

RUTSCHFESTE SPITZE
Die rutschfeste Spitze verhindert ein Abrutschen und Hinfallen des Griffs, wenn dieser an eine Wand angelehnt ist.

DRUCKKNOPF
Der rote, ergonomische Druckknopf gibt bei jedem Druck die Reinigungslösung dreistrahlig aus.

LEICHTE BAUWEISE
Wiegt nur 1,7 kg mit vollem Tank.

CLEAN CONNECT™ KAPPE
Zum manuellen Nachfüllen oder zum Anschließen des Rubbermaid PULSE™ Caddy-Schlauchs für automatisches Nachfüllen einfach abschrauben.

INTEGRIERTER TANK
Nachfüllbarer Tank mit hohem Fassungsvermögen für bis zu 0,6 l Reinigungslösung für bis zu 80 m² Bodenfläche. Der durchsichtige Tank ermöglicht eine einfache Kontrolle des Füllstands.

*Für das Nachfüllen mit dem Q966 Rubbermaid PULSE™ Caddy.

Q471 MOPP MIT HOHER AUFNAHMEFÄHIGKEIT
Rubbermaid PULSE™ nimmt bis zu 0,6 l Flüssigkeit auf, der Mopp mit hoher Aufnahmekapazität sogar 0,7 l - ein starkes Team!



Alle Artikel dieser Broschüre können Sie im Internet unter www.go2a.de bestellen.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728

Bestellung per Fax: +49 (30) 92094610

E-Mail: info@go2a.de



INTELLIGENTERE REINIGUNG

Das durch den Anwender regelbare Abgabesystem unterstützt das Reinigungspersonal bei einer schnelleren, leichteren und effektiveren Reinigung.

Q477 FEUCHTWISCHMOPP

Q470 FEUCHTWISCHMOPP MIT SCHRUBBER. Ideal für allgemeine Reinigungsaufgaben.

Q474 SCHRUBBER-MOPP

Perfekt für Keramikfließen, zum Reinigen von klebrigen Flecken oder wenn ansonsten Schrubben erforderlich ist.



RUBBERMAID PULSE™ CADDY - SPART ZEIT UND GELD



Der optionale Rubbermaid PULSE™ Caddy für den sicheren Transport in Rubbermaid-Reinigungswagen ermöglicht effizientes, schnelles Nachfüllen.



CLEAN CONNECT™ KAPPE

Die Clean Connect™ Kappe und den Rubbermaid PULSE™ Schlauch für ein verschüttungsfreies Nachfüllen einfach zusammenstecken. Der Fluss stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist.



Q966 RUBBERMAID PULSE™ CADDY

Fassungsvermögen: 7,5 l

Füllt Rubbermaid PULSE™ bis zu 12 Mal für die Reinigung einer Gesamtfläche von bis zu 930 m².

Alle Artikel dieser Broschüre können Sie im Internet unter www.go2a.de bestellen.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728

Bestellung per Fax: +49 (30) 92094610

E-Mail: info@go2a.de



Trockenes Abstauben

Aufnehmen und Beseitigen

SCHMUTZ UND STAUB

FLEXIBLE STAUBMOPPS FÜR WÄNDE

Entfernt Staub und Allergene aus Vertiefungen und von schwer zu erreichenden Flächen.

- Waschbare Staubwischhandschuhe
- An jede Form anpassbare Staubmopps
- 100% Splitmikrofaser

ENTFERNT BIS ZU

80%

mehr Staub als
herkömmliche
Baumwoll-Staub-
mopps

HÄLT BIS ZU

500

Washgänge

(bis zu 200 mit Bleichmittel)



Q850 FLEXIBLER STAUBMOPP MIKROFASER STAUBMOPP

Nimmt Feinstaub
und Fremdkörper
auf.
Nur zur trockenen
Verwendung.

Q852 HOCH- LEISTUNGS- STAUBMOPP (BIEGBAR)

Reinigt stark verschmutzte
Bereiche und nimmt
Haare und größere Fremd-
körper auf.
Kann trocken oder feucht
verwendet werden.



BIEGBARER STAUB- MOPP

Die flexiblen Rub-
bermaid HYGEN™
Staubmopps sind
biegbar und
lassen sich so an
unregelmäßige Ober-
flächen
anpassen, um eine
verbesserte Reinigung
zu gewährleisten.

Das Quick-Connect-System
verwandelt den Handstaubmopp in ein
Teleskop-Reinigungswerkzeug.



Alle Artikel dieser Broschüre können Sie im Internet unter www.go2a.de bestellen.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728

Bestellung per Fax: +49 (30) 92094610

E-Mail: info@go2a.de



RAUM- UND HALLEN- STAUBMOPPS

Erhältlich in Breiten von
40 bis 120 cm. Nur zur
trockenen Verwendung.



BLEICHMITTEL-


resistent

in heißem und kaltem Wasser

Zertifizierte Einhaltung der CDC (Centers for
Disease Control)
Waschanforderungen für Heiß- und Kaltwasser



WUSSTEN SIE, DASS STAUB NAHRUNGSMIT- TEL FÜR BAKTERIEN IST?



„Abstauben und Staubentfernung in
einer Pflegeumgebung sind entschei-
dend für die allgemeine Vorbeugung
von Infektionen. Da Krankheitserre-
ger Staub und Schmutz als Nah-
rungsquelle und als Übertragungs-
weg nutzen, müssen Mikroben von
Oberflächen beseitigt werden, ohne
sie in die Luft freizusetzen.“

Das Rubbermaid HYGEN™ Mikro-
fasersystem ist eine hervorragende
Basis, um eine sichere und effektive
Reinigung aller Oberflächen im Pfl-
gebereich zu gewährleisten. Darüber
hinaus trägt eine effiziente Staubbe-
seitigung vor dem Feuchtwischen mit
Rubbermaid HYGEN™ Mikrofaser zur
Vermeidung von Schlierenbildung auf
den Böden bei.“

Marvin Ellsworth, REH
Registered Executive Housekeeper



Alle Artikel dieser Broschüre können Sie im Internet unter www.go2a.de bestellen.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728

Bestellung per Fax: +49 (30) 92094610

E-Mail: info@go2a.de



REDUZIEREN VON KREUZKONTAMINATIONEN

Rubbermaid HYGEN™ Mikrofasertücher sind farbcodiert, um die Reinigung nach Bereichen oder Anwendungszwecken zu erleichtern und um Kreuzkontaminationen zu verringern.



Q651
GLAS-/
SPIEGEL-
HAND-
SCHUH

Q650
ALLZWECK-
HAND-
SCHUH

Q652 STAUB-
HAND-
SCHUH

RUBBERMAID HYGEN™ MIKROFASER- HANDSCHUHE

- Doppelseitige Handschuhe erleichtern die Reinigung von Hohlräumen und unregelmäßigen Oberflächen. Perfekt für:
- die Reinigung von Glas und Chrom
 - die Allzweck-Feuchtreinigung
 - trockenes Abstauben



Alle Artikel dieser Broschüre können Sie im Internet unter www.go2a.de bestellen.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728

Bestellung per Fax: +49 (30) 92094610

E-Mail: info@go2a.de



Oberflächenreinigung

Die branchenführenden Rubbermaid HYGEN™ Mikrofasertücher weisen eine zum Patent angemeldete Zickzack-Schrubber-Streifenstruktur sowie ein hochwertiges Gewirk auf, das eine höhere Absorptionsfähigkeit und Aufnahme von Fremdkörpern gewährleistet. Doppelte Webkanten bieten Haltbarkeit und Formbeständigkeit.

GESCHÜTZTE ZICKZACK-
GEWEBESTRUKTUR
REINIGT

25%

besser als
herkömmliche
Mikrofaser- und
Baumwolltücher

(Zum Patent angemeldet)

HÄLT BIS ZU

500

Waschzyklen bei
90 °C



Q630 GLAS- MIKROFASERTUCH

Glattes, blaues Gewebe für die fusselfreie Reinigung von Glas und polierten Oberflächen.




Q620 ALLZWECK- MIKROFASERTÜCHER

Rote, gelbe, blaue und grüne Tücher für die Nassraum- und allgemeine Reinigung.



**REINIGEN UND
DESINFIZIEREN IST
NICHT GENUG**



„Als Grundsatz gilt, dass eine Beseitigung von Krankheitserregern der Abtötung derselben vorzuziehen ist, sofern dies möglich ist, und dass nach Möglichkeit die am wenigsten aggressivsten, für das Anwendungsgebiet angemessenen Chemikalien einzusetzen sind, da stärker meist auch schädlicher für den Menschen bedeutet. Daher besteht die bestmögliche Art der Entfernung von Krankheitserregern in Sporen- oder vegetativer Form in der Verwendung eines hochwertigen Split-Mikrofaser-tuchs, das bis zu 96,8 % organischer Verschmutzungen und der damit einhergehenden Mikroben entfernen kann.“

J. Darrel Hicks

Environmental/Patient
Transportation Services Director
St. Luke's Hospital



Alle Artikel dieser Broschüre können Sie im Internet unter www.go2a.de bestellen.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728

Bestellung per Fax: +49 (30) 92094610

E-Mail: info@go2a.de



BESSERER OBERFLÄCHENKONTAKT

Der flexible Mopphalter passt sich der Form der zu reinigenden Oberfläche an. Die einzigartige Bogenform drückt Schmutz und Fremdkörper für eine bessere Aufnahme in die Mitte. Hervorragend für die Reinigung von schwer zu erreichenden Oberflächen. Zur Verwendung in der Hand oder mit Rubbermaid HYGEN™ Schnappverbindungsgriffen und Verlängerungsstangen.



Der Griff mit flexibler Halterung verfügt über einen Komfortgriff für eine einfache Reinigung von Hand.

Q891 FEUCHTREINIGUNGÜBERZUG FÜR FLEXIBLE HALTERUNG
Für allgemeine Feuchtreinigung mit oder ohne Chemikalien.

Q861 FLEXIBLE HALTERUNG FÜR HOCHLEISTUNGS-STAU-ÜBERZUG FÜR NASS-/TROCKENREINIGUNG
Kann trocken oder feucht verwendet werden.

Q871 GLASÜBERZUG FÜR FLEXIBLE HALTERUNG
Speziell entwickelt für streifenfreie Glasreinigung.

WASCHBAR
BIS ZU

90°C

für eine bleichmit-
telfreie
Wäsche



Alle Artikel dieser Broschüre können Sie im Internet unter www.go2a.de bestellen.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728

Bestellung per Fax: +49 (30) 92094610

E-Mail: info@go2a.de



Oberflächenreinigung

5 + 1 = 1

LEISTUNGSFÄHIGES REINIGUNGSGERÄT

Split-
Mikrofaser-
Überzüge

Zum Patent
angemeldetes
Design

Als Handgerät oder
mit allen Rubbermaid
Schnappverbindungsgriffen
verwendbar.

GESCHÜTZTER
FLEXIBLER VERBUND-
STOFF

Bricht und splittet selbst
bei der Verwendung mit
Bleichmittel oder Peroxid
nicht.

Q855
FLEXIBLE HALTERUNG
28 CM

ZUM PATENT ANGEMELDETE
BOGENFORM
DRÜCKT SCHMUTZ UND
FREMDKÖRPER FÜR EINE
BESSERE AUFNAHME IN DIE
MITTE.

Q881 SCHRUBBERÜBERZUG FÜR FLEXIBLE
HALTERUNG

Schrubberstreifen reinigen hartnäckige
Flächen und Seifenschaum auf Badewan-
nenflächen und Fliesen.

Q856 TROCKENREINIGUNGSÜBER-
ZUG FÜR FLEXIBLE HALTERUNG

Nimmt Feinstaub und Fremdkörper auf.
Nur zur trockenen Verwendung.



SPAREN SIE ZEIT UND GELD

Schwer zu erreichen bedeutet nicht
schwer zu reinigen. Kein Putzen auf
Händen und Knien mehr in engen
Bereichen. Sparen Sie Zeit und Geld.



INNOVATIVES DESIGN

Die zum Patent angemeldete interne
Struktur gewährleistet einen gleich
bleibenden Druck auf die zu reinigende
Oberfläche selbst an den Rändern und
biegt sich zurück in die Ausgangsform.



Alle Artikel dieser Broschüre können Sie im Internet unter www.go2a.de bestellen.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728
Bestellung per Fax: +49 (30) 92094610

E-Mail: info@go2a.de



Q775 QUICK-CONNECT-TELESKOPSTIEL

Der leichte, aus Glasfasern und Aluminium gefertigte Teleskopstiel lässt sich bis auf 5,48 m herausziehen, wodurch die Reinigung von hoch gelegenen Bereichen zum Kinderspiel wird.

Quick-Connect Stiele

Rubbermaid HYGEN™ Quick-Connect-Stiele und Verlängerungen gestalten die Reinigung in jedem Bereich Ihrer Einrichtung effizienter. Der Quick-Connect-Mechanismus ermöglicht einen einfachen, Zeit sparenden Wechsel des Halters.

HÖHER GELEGENE BEREICHE MIT WENIGER ANSTRENGUNG REINIGEN

Der aus Glasfasern und Aluminium gefertigte Rubbermaid HYGEN™ Teleskopstiel ist extrem leicht, aber dennoch äußerst stabil. (Q775).



RUTSCHFESTE SPITZEN

Die rutschfesten Spitzen verhindern ein Abrutschen und Hinfallen des Stiels, wenn dieser an eine Wand angelehnt ist (Standard an allen Quick-Connect Stielen und Teleskopstielen).

Q745 Teleskopstiel (Verlängerung von 50,8 cm auf 101,6 cm) 101,6 cm



Q750 147 cm



Q760 186 cm



Q775 ausziehbar von 182,9 bis 548 cm!



Rubbermaid HYGEN™ Rahmen und Stiele enthalten nicht magnetisches Aluminium und sind für MRT-Räume geeignet.



Der große, komfortable Griff bietet hohe Stabilität bei Reinigungsarbeiten in großer Höhe mit dem Teleskopstiel.

Alle Artikel dieser Broschüre können Sie im Internet unter www.go2a.de bestellen.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728
Bestellung per Fax: +49 (30) 92094610

E-Mail: info@go2a.de



und Rahmen



Rubbermaid HYGEN™ Quick-Connect-Halter haben ein flaches Profil und passen leicht unter Möbel und Geräte.



Schneller und einfacher Mopp- und Rahmenwechsel dank des Quick-Connect-Mechanismus.

548 cm



Q570 QUICK-CONNECT-RAHMEN MIT ABZIEHER

Umfasst eine integrierte Gummilippe, die als Abzieher für Wasser und Fremdkörper verwendet werden kann.



SICHERE MOPPBEFESTIGUNG

Die Aluminium-Rahmen verfügen über abnehmbare Klettverbindungen an der Unterseite zur Befestigung der Mopps. Die austauschbaren Streifen werden in Kanäle geschoben und durch abnehmbare Endkappen gesichert.

ERGONOMISCHES DESIGN FÜR KOMFORTABLES ARBEITEN



Kann für die komfortable Reinigung großer Flächen auch wie ein Staubsauger verwendet werden.



Der speziell geformte Griff und die ergonomische Krümmung vermindern ermüdende/unangenehme Handpositionen während der Arbeit.



Alle Artikel dieser Broschüre können Sie im Internet unter www.go2a.de bestellen.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728

Bestellung per Fax: +49 (30) 92094610

E-Mail: info@go2a.de



Mikrofaser-Eimer

Rubbermaid HYGEN™ Mikrofaser-Eimer runden ein hoch effizientes Flachmoppsystem für Reinigungsanwendungen im Pflege- und Sanitärbereich ab.

Q950 DESINFEKTIONSEIMER

Besonders geeignet für den Pflegesektor. Die Mopps nehmen gerade genug Flüssigkeit für die Feuchtreinigung mit einer kurzen Trocknungszeit auf.

REINIGT BIS ZU

500 m²
Fläche*

PASST AUF ALLE
RUBBERMAID HYGEN™
REINIGUNGSWAGEN.




REDUZIEREN VON KREUZKONTAMINATIONEN



- Der vollständig aus Kunststoff bestehende, verschleißbare Eimer nimmt 10–20 Mikrofaser-Feuchtwischmopps auf
- Mit der Flüssigkeit für einen Nassmopp lassen sich 25 m² reinigen.
- Trägt bei Verwendung frischer Mopps für jeden Raum oder Bereich zur Reduzierung von Kreuzkontaminationen bei.



Legen Sie nach dem Einfüllen der Reinigungslösung die Mopps mit der Wischseite nach unten in den Eimer, schließen Sie den Deckel und schwenken Sie den Eimer hin und her oder drehen Sie ihn um und lassen Sie die Lösung bis zu 12 Stunden in die Mopps einwirken.



Die Eimerkonstruktion verhindert eine Übersättigung der Mikrofaser-mopps. Die eingeformte, große Füllskala erleichtert das Abmessen von Reinigungs- und Desinfektionslösungen.



Alle Artikel dieser Broschüre können Sie im Internet unter www.go2a.de bestellen.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728

Bestellung per Fax: +49 (30) 92094610

E-Mail: info@go2a.de



Q900-88 FAHREIMER MIT ABSTOSSGITTER



Für Mikrofaser-Flachmopps mit einer maximalen Breite von 46 cm für die Nassreinigung oder intensive Feuchtreinigung.

- Das Abstoßgitter ermöglicht ein einfaches, berührungsfreies Auswringen.
- Glatter, nicht poröser Kunststoff für leichte Reinigung
- Geeignet für den Rubbermaid HYGEN™ Reinigungswagen



Spezielle, eingeformte Waschbrett-Oberfläche für einfaches Entfernen von anhaftendem Schmutz am Mopp vor dem Auswringen.



Alle Artikel dieser Broschüre können Sie im Internet unter www.go2a.de bestellen.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728

Bestellung per Fax: +49 (30) 92094610

E-Mail: info@go2a.de



Mikrofaser-Reinigungswagen

Starten Sie mit dem äußerst sicheren Reinigungswagen...



9T75 REINIGUNGSWAGEN
(mit leisen Laufrollen)

Enthält

9T80 Großen Vinylsack

9T82 2 Sanitär-caddies (9 l)

9T84 2 Ordnungsboxen (28 l)

9T85 Verschiebbare Schranktüren

9T86 Abschließbare Sicherheitshaube

6179 Abfalldeckel & Staufach

Die Rubbermaid HYGEN™ Reinigungswagen sind in drei Basisversionen erhältlich, die eine einfache Anpassung für die Reinigung nach Teams, Bereichen oder Aufgaben ermöglichen.

Rubbermaid Pulse™ Moppsystem und Caddy...



Das Rubbermaid HYGEN™ Flexibler Rahmen, Quick-Connect-Stiel und Staubmopps...



Alle Artikel dieser Broschüre können Sie im Internet unter www.go2a.de bestellen.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728

Bestellung per Fax: +49 (30) 92094610

E-Mail: info@go2a.de



Mikrofasertücher
und Rubbermaid
Zubehör...

= Ein umfassendes System

REINIGEN ZUR FÖRDERUNG DER
GESUNDHEIT



9509



6374 /

2535 /

2532



UMFASSENDE SYSTEM- LÖSUNGEN

Alle Rubbermaid HYGEN™ Reini-
gungswagen sind speziell auf das
Rubbermaid HYGEN™ Mikrofaser-
Reinigungssystem abgestimmt.



9T74 MIKROFASER-WAGEN
(mit vier Lenkrollen)

Enthält

9T80 Großen Vinylsack

9T83 4 Desinfektionseimer (5 l)

9T84 2 Ordnungsboxen (28 l)

6179 Abfalldeckel & Staufach



9T72 HIGH-CAPACITY-WAGEN
(mit zwei Lenkrollen/
zwei Laufrollen)

Enthält

9T80 Großen Vinylsack

9T82 2 Sanitär-caddies (9 l)



Alle Artikel dieser Broschüre können Sie im Internet unter www.go2a.de bestellen.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728

Bestellung per Fax: +49 (30) 92094610

E-Mail: info@go2a.de



Schulungen und Beratung

Das Rubbermaid HYGEN™ Mikrofaser-Reinigungssystem umfasst ein spezielles Schulungs- und Beratungsprogramm, um Sie beim Erreichen maximaler Ergebnisse zu unterstützen.



SPEZIELLE BERATUNG VOR ORT

Speziell für Rubbermaid Produkte für das Gesundheitswesen geschulte Fachleute sowie die Händler vor Ort werden Umfragen durchführen, Seminare und Schulungen leiten und auch nach der -Einführung ihre Unterstützung anbieten.

Rubbermaid Commercial Products bietet ein umfassendes Schulungsprogramm, um Sie bei einer optimalen Nutzung Ihres Rubbermaid HYGEN™ Mikrofaser-Reinigungssystems zu unterstützen.



Alle Artikel dieser Broschüre können Sie im Internet unter www.go2a.de bestellen.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728
Bestellung per Fax: +49 (30) 92094610

E-Mail: info@go2a.de



Verwenden Sie das Rubbermaid HYGEN™ Mikrofaser-Reinigungssystem optimal dank unserer ausführlichen, aufgabenspezifischen Anleitungen und den umfangreichen Schulungsmaterialien für eine -kontinuierliche Unterstützung.

SCHULUNGSVIDEOS ZU DEN VERFAHREN

Aufgabenspezifische

Videos für die Schulung des Reinigungspersonals. Jedes Video zeigt schrittweise Musterverfahren, die von der Reinigung von belegten Krankenzimmern bis hin zur Reinigung von OP-Sälen reichen.



PRODUKTANWEN- DUNGSHANDBUCH

Die Schulungsvideos werden durch ein Produktanwendungshandbuch unterstützt, das zum schnellen Nachschlagen in jedem Rubbermaid HYGEN™ Reinigungswagen aufbewahrt werden kann.



WEBSEITE

Die spezielle Rubbermaid HYGEN™ Webseite enthält ausführliche Produktinformationen, eine elektronische Version der unterstützenden Materialien und ein Online-Berechnungstool, das Sie bei der Zusammenstellung eines umfassenden Reinigungssystems unterstützt. Melden Sie sich einfach bei www.rubbermaidhygen.eu an.

WEITERE INFORMATIONEN

finden Sie unter www.rubbermaid.eu



Alle Artikel dieser Broschüre können Sie im Internet unter www.go2a.de bestellen.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728
Bestellung per Fax: +49 (30) 92094610

E-Mail: info@go2a.de



Rubbermaid HYGEN™ Mikrofasersystem

Rubbermaid HYGEN™ - MIKROFASER-FEUCHTWISCHMOPPS

Art.	Beschreibung	Abmessungen (cm)	Gewicht/Karton (kg)	Farbe	Verpackungsgröße	Geeignet für MRT-Räume
Q477-88	Mikrofaser-Nassmopp 40 cm	45,5 x 14,0 x 1,6	1,3		10	
Q470-88	Mikrofaser-Nassmopp mit Schrubber-Pad 40 cm	45,5 x 14,0 x 1,6	1,3		10	
Q474-58	Mikrofaser-Schrubbermopp 40 cm	45,5 x 14,0 x 1,6	0,9		10	
Q471-88	Mikrofaser-Nassmopp mit hoher Aufnahmefähigkeit 40 cm	45,5 x 14,0 x 1,6	1,8		10	

Rubbermaid HYGEN™ - MIKROFASER-STAUHMOPPS

Art.	Beschreibung	Abmessungen (cm)	Gewicht/Karton (kg)	Farbe	Verpackungsgröße	Geeignet für MRT-Räume
Q472-88	Mikrofaser-Staubmopp 40 cm	45,5 x 14,0 x 1,6	0,6		10	
Q424-88	Mikrofaser-Staubmopp 60 cm	64,0 x 14,0 x 1,6	1,1		12	
Q436-88	Mikrofaser-Staubmopp 90 cm	97,0 x 14,0 x 1,6	1,5		12	
Q448-88	Mikrofaser-Staubmopp 120 cm	127,0 x 14,0 x 1,6	2,5		12	

Rubbermaid HYGEN™ - FLEXIBLE MIKROFASER-STAUHMOPPS

Art.	Beschreibung	Abmessungen (cm)	Gewicht/Karton (kg)	Farbe	Verpackungsgröße	Geeignet für MRT-Räume
Q850-00	Flexibler Quick-Connect-Staubmopp mit Mikrofaser	72,5 x 5,7 x 1,0	0,8		12	
Q851-00	Ersatz-Mikrofaserüberzug für Staubmopp	53,0 x 8,0 x 2,5	0,5		12	
Q852-00	Flexibler Quick-Connect-Staubmopp mit Hochleistungs-Mikrofaser	72,5 x 5,7 x 1,0	2,3		12	
Q853-00	Ersatz-Mikrofaserüberzug für Hochleistungs-Staubmopp	53,0 x 8,0 x 2,5	1,3		12	

Rubbermaid HYGEN™ - MIKROFASERTÜCHER

Art.	Beschreibung	Abmessungen (cm)	Gewicht/Karton (kg)	Farbe	Verpackungsgröße	Geeignet für MRT-Räume
Q620-88	Mikrofasertuch	40 x 40 x 0,2	0,3		12	
Q620-88	Mikrofasertuch	40 x 40 x 0,2	0,3		12	
Q620-88	Mikrofasertuch	40 x 40 x 0,2	0,3		12	
Q620-88	Mikrofasertuch	40 x 40 x 0,2	0,3		12	

Rubbermaid HYGEN™ - MIKROFASER-STAUHANDSCHUHE

Art.	Beschreibung	Abmessungen (cm)	Gewicht/Karton (kg)	Farbe	Verpackungsgröße	Geeignet für MRT-Räume
Q650-00	Mikrofaser-Allzweckhandschuh mit Daumen	27,9 x 22,2 x 1,0	1,1		12 x	
Q651-00	Mikrofaser-Glas-/Spiegelhandschuh mit Daumen	27,9 x 22,2 x 1,0	1,0		12 x	
Q652-00	Mikrofaser-Staubhandschuh mit Daumen	30,2 x 25,2 x 1,0	1,1		12 x	

Rubbermaid HYGEN™ - BODENREINIGUNGSSYSTEM

Art.	Beschreibung	Abmessungen (cm)	Gewicht/Karton (kg)	Farbe	Verpackungsgröße	Geeignet für MRT-Räume
Q969-58	Rubbermaid Pulse™ Mopp-Kit	142,2 x 12,4 x 9,5	2,6		1	
Q966-58	Rubbermaid Pulse™ Caddy	35,9 x 22,2 x 27,3	1,6		1	

Alle Artikel dieser Broschüre können Sie im Internet unter www.go2a.de bestellen.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728

Bestellung per Fax: +49 (30) 92094610

E-Mail: info@go2a.de



Rubbermaid HYGEN™ - QUICK-CONNECT-HALTER

Art.	Beschreibung	Abmessungen (cm)	Gewicht/Karton (kg)	Farbe	Verpackungsgröße	Geeignet für MRT-Räume
Q551-58	Aluminiumhalter mit Klettverschluss 40 cm	40,0 x 9,0 x 3,8	3,5		10	✓
Q570-00	Aluminiumhalter mit Abzieherrand 60 cm	61,0 x 11,3 x 3,8	4,2		6	✓
Q580-00	Aluminiumhalter mit Klettverschluss 90 cm	91,5 x 9,0 x 3,8	5,9		6	✓
Q590-00	Aluminiumhalter mit Klettverschluss 120 cm	122,0 x 9,0 x 3,9	7,6		6	✓

Rubbermaid HYGEN™ - QUICK-CONNECT-STIELE

Art.	Beschreibung	Abmessungen (cm)	Gewicht/Karton (kg)	Farbe	Verpackungsgröße	Geeignet für MRT-Räume
Q750-00	Moppstiel 147 cm	147 x Ø 2,1	2,9		6	✓
Q760-00	Ergonomischer Teleskop-Moppstiel 115 - 186 cm	Verlängert: 186,0 x Ø 3,0 Normal: 115,0 x Ø 3,0	3,9		6	✓
Q745-00	Kurzer Verlängerungsstiel 50,8 - 101 cm	Verlängert: 101,6 x Ø 5,1 Normal: 50,8 x Ø 5,1	2,9		6	✓
Q775-00	Langer Verlängerungsstiel 182,9 - 548,6 cm	Verlängert: 548,6 x Ø 5,3 Normal: 182,9 x Ø 5,3	7,5		3	✓

Rubbermaid HYGEN™ - FLEXIBLER HALTER

Art.	Beschreibung	Abmessungen (cm)	Gewicht/Karton (kg)	Farbe	Verpackungsgröße	Geeignet für MRT-Räume
Q855-00	Flexibler Halter	33,3 x 13,7 x 2,03	2,2		6	✓
Q856-00	Überzug für flexiblen Mikrofaser-Staubmopphalter	29 x 14,5 x 14,5	0,6		12	✓
Q861-00	Hochleistungs-Überzug für flexiblen Mikrofaser-Staubmopphalter	29 x 14 x 19	1,0		12	✓
Q871-00	Überzug für flexiblen Mikrofaser-Glasmopphalter	14,5 x 10 x 9,8	0,5		12	✓
Q881-00	Überzug für flexiblen Mikrofaser-Schrubbermopphalter	29 x 14,5 x 14,5	0,8		12	✓
Q891-00	Überzug für flexiblen Mikrofaser-Feuchtwischmopphalter	29 x 14,5 x 14,5	0,8		12	✓

Rubbermaid HYGEN™ - MIKROFASER-EIMER

Art.	Beschreibung	Abmessungen (cm)	Gewicht/Karton (kg)	Farbe	Verpackungsgröße	Geeignet für MRT-Räume
Q900-88	Fahreimer mit Abstoßgitter und Rollen - 40 l	66,5 x 36,8 x 40,9	0,5		1	
Q950	Desinfektionseimer - 27 l	63,8 x 23,3 x 31	0,8		3	✓

Rubbermaid HYGEN™ - REINIGUNGSWAGEN

Art.	Beschreibung	Abmessungen (cm)	Gewicht/Karton (kg)	Farbe	Verpackungsgröße	Geeignet für MRT-Räume
9T72-00	High-Capacity-Wagen	122,6 x 55,9 x 111,8	24,0		1	
9T74-00	Mikrofaser-Wagen	122,6 x 55,9 x 111,8	24,0		1	
9T75-00	Healthcare-Wagen	122,6 x 55,9 x 135,9	31,8		1	

Alle Artikel dieser Broschüre können Sie im Internet unter www.go2a.de bestellen.

Beratung per Telefon: +49 (30) 96067728
Bestellung per Fax: +49 (30) 92094610

E-Mail: info@go2a.de



Intelligentere Reinigung für Ihre Gesundheit

Bewährte Leistung

FÜR EINE GESUNDE, SICHERE UMGEBUNG

Hoch entwickelte
Mikrofaser-
Textilien für
nachweislich bis zu
500 Waschgänge.



Komplettsystem

FÜR PRODUKTIVITÄTS- UND WERTSTEIGERUNG

Eimer, Mopps, Staub-
mopps
und Fahreimer für ein
umfassendes Mikrofaser-
Reinigungssystem.



Schulung & Beratung

FÜR OPTIMALE ERGEBNISSE

Spezielle, ausführliche
Schulungsmaterialien.



A **NewellRubbermaid** Company
Rubbermaid® Commercial Products
7, rue Guillaume J. Kroll
L-1882 Luxembourg

Work Smarter.

